GIRA Datablad

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle rechten voorbehouden

www.gira.com

Wandcontactdoos met randaarde 2-voudig 16 A 250 V~ voorbedraad, compleet met afdekraam Standard 55brede uitvoering, speciaal voor gootinstallatie, type 10



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
 crème wit glanzend	4931 021	1/5	106,09	01	4010337095491
 zuiver wit glanzend	4931 023	1/5	106,09	01	4010337095507

Technische gegevens

Draadmateriaal:	massief en soepel
Aansluitingdoorsnede - voor geleiders van:	1,5 mm² tot 2,5 mm²

Aanwijzingen

- Voor de snelle montage in de wandgoot Stago System 3000, Van Geel GWO-5, GWO-6 en Biselect BWG 120, 160, 190, BP 90, 95, Estetica.

Levering

- Compleet met afdekraam 2-voudig en inbouwdoos.
- Compleet rechts en links met 1 m aansluitkabel Wieland connectors.

Afbeeldingen zijn gelijkend en kunnen van het origineel afwijken.
Prijzen geldig voor Nederland met prijzen per 01/26.