


Wippenet 2-voudig individueel voor tastsensor 4.95



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
 aluminium zuiver wit glanzend (gelakt)	5032 903	1	115,27	06	4010337098263
 aluminium zuiver wit mat (gelakt)	5032 927	1	115,27	06	4010337098294
 aluminium antraciet (gelakt)	5032 928	1	115,27	06	4010337098201
 aluminium (geanodiseerd)	5032 17	1	91,22	06	4010337072652
 aluminium zwart mat (gelakt)	5032 905	1	115,27	06	4010337098232
 aluminium grijs mat (gelakt)	5032 915	1	115,27	06	4010337098164
 aluminium zwart (geanodiseerd)	5032 126	1	91,22	06	4010337072621
 Brons (PVD)	5032 38	1	199,46	06	4010337098331
 glas zwart	5032 05	1	91,22	06	4010337072539



edelstaal

5032 219

1

163,39

06

4010337072591

Aanwijzingen

- Het labelen vindt plaats via de Gira labelservice en wordt met een laser precies en permanent op het materiaal aangebracht. Na de gratis registratie kunt u kiezen uit verschillende lettertypes en symbolen voor een individuele vormgeving, zodat ook bedrijfs- of hotellogo's kunnen worden geïntegreerd. De bestelling wordt afgehandeld via de groothandel die bij aanvang van het bestelproces van de wippen wordt vermeld.
- Let op dat de wippensets voor de tastsensor 4.95 in glas wit om technische redenen niet door middel van lasertechniek kunnen worden bedrukt.
- Dit product kan uitsluitend via de Gira labelservice worden besteld.
- Professionele tekstlabels via de Gira labelservice www.beschriftung.gira.de/nl/.