© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle rechten voorbehouden

www.gira.com

**Tastsensor 4.95, 24 V 1-voudig**



| Specificatie | Art. nr. | VE | EUR/stuk excl. BTW | PS | EAN |
|---|---|---|---|---|---|
| wit | 5051 003 | 1 | 86,19 | 02 | 4010337074960 |
| antraciet | 5051 028 | 1 | 86,19 | 02 | 4010337074977 |

**Kenmerken**

- Tastsensor 4.95 voor aansluiting op 24V-besturingssystemen.
- Bedieningsoppervlak van drie millimeter dik hoogwaardig, zuiver materiaal (glas, edelstaal en aluminium).
- Twee witte status-leds per wip.
- Meting van de ruimtetemperatuur met de geïntegreerde temperatuurvoeler (PT1000).

**Technische gegevens**

| | |
|---|---|
| Drukcontact | |
| - Nominale spanning: | AC/DC 24 V SELV |
| - Stroombelastbaarheid: | 20 mA per drukcontact |
| - Uitgangsweerstand: | 880 Ω |
| Led | |
| - Nominale spanning: | DC 24 V SELV |
| - Stroomverbruik: | ca. 1 mA per led |
| Temperatuurvoeler: | PT1000, klasse B |
| Beschermingsklasse: | III |
| Inbouwdiepte: | 16 mm |
| Omgevingstemperatuur: | -5 °C tot +45 °C |

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle rechten voorbehouden

www.gira.com

**Aanwijzingen**

- Uitsluitend geschikt voor SELV-stroomkringen.
- Professionele tekstlabels via de Gira labelservice www.beschriftung.gira.de/nl/.
- De tastsensor wordt geleverd met een programmaneutrale inbedrijfstellingswip. De bij het schakelaarprogramma passende wippenset moet apart worden besteld.

---