



Tastsensor 4.95, 24 V 1-voudig



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
 wit	5051 003	1	86,19	02	4010337074960
 antraciet	5051 028	1	86,19	02	4010337074977

Kenmerken

- Tastsensor 4.95 voor aansluiting op 24V-besturingssystemen.
- Bedieningsoppervlak van drie millimeter dik hoogwaardig, zuiver materiaal (glas, edelstaal en aluminium).
- Twee witte status-leds per wip.
- Meting van de ruimtetemperatuur met de geïntegreerde temperatuurvoeler (PT1000).

Technische gegevens

Drukcontact

- Nominale spanning: AC/DC 24 V SELV
- Stroombelastbaarheid: 20 mA per drukcontact
- Uitgangsweerstand: 880 Ω

Led

- Nominale spanning: DC 24 V SELV
- Stroomverbruik: ca. 1 mA per led

Temperatuurvoeler: PT1000, klasse B

Beschermingsklasse: III

Inbouwdiepte: 16 mm

Omgevingstemperatuur: -5 °C tot +45 °C

Aanwijzingen

- Uitsluitend geschikt voor SELV-stroomkringen.
 - Professionele tekstlabels via de Gira labelservice www.beschriftung.gira.de/nl/.
 - De tastsensor wordt geleverd met een programmaneutrale inbedrijfstellingswip. De bij het schakelaarprogramma passende wippenet moet apart worden besteld.
-