GIRA Datablad

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle rechten voorbehouden

www.gira.com

RF wandzender 2-voudig voor KNX



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
crème wit glanzend	5178 01	1	135,44	06	4010337123026
zuiver wit glanzend	5178 03	1	135,44	06	4010337123033
zuiver wit mat	5178 27	1	135,44	06	4010337123040
antraciet	5178 28	1	137,57	06	4010337123064
kleur aluminium (gelakt)	5178 26	1	139,68	06	4010337123057
zwart mat (gelakt)	5178 005	1	139,68	06	4010337123088
grijs mat (gelakt)	5178 015	1	139,68	06	4010337123071

Kenmerken

- De wandzender kan met schroeven aan de wand worden bevestigd resp. op gladde of transparante oppervlakken met een montageplaat worden vastgeplakt.
- Projectie, inbedrijfstelling en parametrisering worden via ETS uitgevoerd (versie 5 of nieuwer).
- Geïntegreerde interface: USB Micro type B voor lokale programmering en kan gebruikt worden als KNX RF interface.
- Batterijgevoed apparaat.
- Apparaat ondersteunt KNX Secure.

Afbeeldingen zijn gelijkend en kunnen van het origineel afwijken.
Prijzen geldig voor Nederland met prijzen per 01/26.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle rechten voorbehouden

www.gira.com

Functie 'schakelen'

- Commando bij indrukken en loslaten parametriseerbaar (AAN, UIT, OM, geen reactie).
- Commando bij kort of lang indrukken van de toets.

Functie 'dimmen'

- Commando bij indrukken van de toets parametriseerbaar (lichter-AAN, donkerder-UIT, lichter/donkerder-OM).

Functie 'jaloezie'

- Commando bij indrukken van de toetsen parametriseerbaar (OMHOOG, OMLAAG, OM).

Functie 'Waardegever'

- 1 byte, 2 byte, 3 byte, 14 byte ASCII.

Functie 'Kleur'

- Kleurbesturing RGB/RGBW, toggelen van 8 kleurwaarden.

Functie 'Scèneneveneenheid'

- Scèneoproep en opslaan mogelijk, toggelen van 8 scènes.

Functie 'Individueel'

- Diverse functiecombinaties bij toets indrukken resp. loslaten.
- Bij scèneneveneenheid: Geheugenfunctie mogelijk.

Technische gegevens

KNX medium:	RF1.R
Inbedrijfstellingsmodus:	S-Mode
Nominale spanning:	DC 3 V
Batterijen:	1 x CR 2032
Omgevingstemperatuur:	-5 °C tot +45 °C
Radiofrequentie:	868,3 MHz
Zendvermogen:	max. 20 mW
Bereik (vrije veld):	ca. 100 m

Aanwijzingen

- Montage op een inbouwdoos of op een gladde, vlakke ondergrond door schroeven of lijmen.
- Bij gebruik van metalen afdekramen kan het bereik nadelig worden beïnvloed.
- Batterijen zijn verbruiksartikelen en dienen regelmatig te worden vervangen. Neem de voorschriften in acht voor afvoer van lege batterijen.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle rechten voorbehouden

www.gira.com

Levering

- Batterijen zijn bij levering inbegrepen.
- Draadloze wandzender, montageplaat, plakfolie (visuele bescherming voor glazen oppervlakken) en dubbelzijdig klevende punten voor montage op gladde, vlakke ondergronden zijn bij levering inbegrepen.
