© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle rechten voorbehouden

www.gira.com

Voeding DC 12 V 2 A



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
 DIN-rail	5319 00	1	78,32	42	4010337774037

Kenmerken

- Voeding DC 12 V voor de eNet server, eNet draadloze ontvangstmodule en externe camera.

Technische gegevens

Nominale spanning	
- primair:	AC 100 tot 240 V, 50/60 Hz
- secundair:	DC 12 tot 14 V
Nominale stroom	
- secundair:	2 A
Afleidstroom:	max. 250 µA
Omgevingstemperatuur:	-10 °C tot +50 °C

Afmetingen

Modulebreedten (TE):	2