GIRA Datablad

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle rechten voorbehouden

www.gira.com

eNet draadloze wandzender 1-voudig System 55 inbedrijfstellingswip



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
	5331 00	1	140,17	42	4010337116509

Kenmerken

- De eNet draadloze zenders geven schakel-, dim- en jaloeziecommando’s door aan de eNet draadloze ontvangers.
- Probleemloze uitbreiding van bestaande schakelaarcombinaties.
- De montage kan zonder opbouwbehuizing of apparaatdoos worden uitgevoerd.
- De draadloze wandzender kan met schroeven aan de wand worden bevestigd of op gladde of transparante oppervlakken met een montageplaat worden vastgeplakt.
- Overdracht van schakel-, dim-, jaloezie- en scènecommando's.
- Omschakelfunctie, geoptimaliseerd voor het aansturen van tastactoren.
- Wip instelbaar als kanaal- of scènefunctie.
- 2-kleurige leds rechts en links van de toetsen voor signalering.
- Batterijgevoed apparaat.

Technische gegevens

Omgevingstemperatuur:	-5 °C tot +45 °C
Radiofrequentie:	868,3 MHz
Bereik (vrije veld):	ca. 100 m
Nominale spanning:	DC 3 V
Batterij	
- Type:	1x CR 2450N
- UN-nummer:	3091

Aanwijzingen

Afbeeldingen zijn gelijkend en kunnen van het origineel afwijken.
Prijzen geldig voor Nederland met prijzen per 01/26.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle rechten voorbehouden

- Batterijen zijn verbruiksartikelen en dienen regelmatig te worden vervangen. Neem de voorschriften in acht voor afvoer van lege batterijen.
- De draadloze wandzender wordt geleverd met een programmaneutrale inbedrijfstellingswip. De bij het schakelaarprogramma passende wippenset moet apart worden besteld.
- Bij gebruik van wippensets van metaal en/of afdekramen van metaal kan het bereik nadelig worden beïnvloed.

Levering

- Batterijen zijn bij levering inbegrepen.
