

## System 3000 touchopzetstuk System 55



| Specificatie                                                                                                 | Art. nr. | VE  | EUR/stuk excl. BTW | PS | EAN           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|--------------------|----|---------------|
|  crème wit glanzend         | 5365 01  | 1/5 | 89,93              | 02 | 4010337096856 |
|  zuiver wit glanzend      | 5365 03  | 1/5 | 89,93              | 02 | 4010337096863 |
|  zuiver wit mat           | 5365 27  | 1/5 | 89,93              | 02 | 4010337096887 |
|  antraciet                | 5365 28  | 1/5 | 93,06              | 02 | 4010337096894 |
|  kleur aluminium (gelakt) | 5365 26  | 1/5 | 97,74              | 02 | 4010337096870 |
|  zwart mat (gelakt)       | 5365 005 | 1/5 | 97,74              | 02 | 4010337096917 |
|  grijs mat (gelakt)       | 5365 015 | 1/5 | 97,74              | 02 | 4010337107071 |
|  edelstaal                | 5365 600 | 1/5 | 106,45             | 02 | 4010337096900 |

## Kenmerken

- De besturing vindt plaats door licht aanraken of vegen op het bedieningsoppervlak.
- Drie lichtsterktes kunnen worden opgeslagen, met System 3000 dimmer-basiselement.
- Looptijd en een individuele tussenpositie kunnen worden opgeslagen met System 3000 jaloezie-besturingsbasiselement.
- Vergrendelingsfunctie, met System 3000 jaloezie-besturingsbasiselement.
- Statusweergave door led-lichtbalken voor de weergave van de lichtsterkte of raambekledingspositie.
- Permanente of tijdelijke statusweergave (statusweergave gaat uit na 5 seconden zonder aanraking).
- Bedrijf op System 3000 schakel-, dim- of jaloeziebasiselement resp. neveneenheid-basiselement 3-draads.

---

## Technische gegevens

Omgevingstemperatuur: -5 °C tot +45 °C

---