






## System 3000 jaloezie- en schakelklok Display System 70



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
 zuiver wit glanzend	5366 70	1/5	107,38	02	4010337118565
 zuiver wit mat (gelakt)	5366 72	1/5	115,11	02	4010337118572
 antraciet (gelakt)	5366 73	1/5	115,11	02	4010337118541
 zwart mat (gelakt)	5366 74	1/5	115,11	02	4010337118589
 grijs mat (gelakt)	5366 76	1/5	115,11	02	4010337118558

### Kenmerken

- Bediening via capacitief sensorvlak.
- Snelprogrammering voor het toepassen van de huidige tijd als geprogrammeerde looptijd/schakeltijd.
- Automatische omschakeling zomer-/wintertijd, uitschakelbaar.
- Schakelen bij zonsopgang en zonsondergang (astrofunctie) voor 18 landen instelbaar.
- Astrotijd voor zonsopgang en zonsondergang individueel  $\pm 2$  uur aanpasbaar.
- Vergrendelingsfunctie vergrendelt de neveneenheidbediening en deactiveert de automatische modus.
- Display schakelt na 2 minuten uit, permanente weergave van de actuele tijd mogelijk.
- Programmering van een tijd voor omhoog en omlaag bewegen of van twee in- en uitschakeltijden voor de weekdelen ma-vr en za+zo.

### Technische gegevens

Loopnauwkeurigheid	
- per maand:	$\pm 10$ s
Gangreserve:	ca. 4 h

Omgevingstemperatuur:

-5 °C tot +45 °C

---