# GIRA Datablad



© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle rechten voorbehouden

www.gira.com

**System 3000 jaloezie- en schakelklok Display System 70**




| Specificatie | Art. nr. | VE | EUR/stuk excl. BTW | PS | EAN |
|---|---|---|---|---|---|
|  zuiver wit glanzend | 5366 70 | 1/5 | 107,38 | 02 | 4010337118565 |
|  zuiver wit mat (gelakt) | 5366 72 | 1/5 | 115,11 | 02 | 4010337118572 |
|  antraciet (gelakt) | 5366 73 | 1/5 | 115,11 | 02 | 4010337118541 |
|  zwart mat (gelakt) | 5366 74 | 1/5 | 115,11 | 02 | 4010337118589 |
|  grijs mat (gelakt) | 5366 76 | 1/5 | 115,11 | 02 | 4010337118558 |

**Kenmerken**

- Bediening via capacitief sensorvlak.
- Snelprogrammering voor het toepassen van de huidige tijd als geprogrammeerde looptijd/schakeltijd.
- Automatische omschakeling zomer-/wintertijd, uitschakelbaar.
- Schakelen bij zonsopgang en zonsondergang (astrofunctie) voor 18 landen instelbaar.
- Astrotijd voor zonsopgang en zonsondergang individueel ±2 uur aanpasbaar.
- Vergrendelingsfunctie vergrendelt de neveneenheidbediening en deactiveert de automatische modus.
- Display schakelt na 2 minuten uit, permanente weergave van de actuele tijd mogelijk.
- Programmering van een tijd voor omhoog en omlaag bewegen of van twee in- en uitschakeltijden voor de weekdelen ma-vr en za+zo.

**Technische gegevens**

| | |
|---|---|
| Loopnauwkeurigheid<br>- per maand: | ±10 s |
| Gangreserve: | ca. 4 h |

Afbeeldingen zijn gelijkend en kunnen van het origineel afwijken.
Prijzen geldig voor Nederland met prijzen per 01/26.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle rechten voorbehouden



| | |
|---|---|
| Omgevingstemperatuur: | -5 °C tot +45 °C |