






System 3000 opzetstuk bewegingsmelder 2,20 m Standard System 70



| Specificatie | Art. nr. | VE | EUR/stuk excl. BTW | PS | EAN |
|---|----------|-----|--------------------|----|---------------|
|  zuiver wit glanzend | 5375 70 | 1/5 | 81,87 | 02 | 4010337118466 |
|  zuiver wit mat (gelakt) | 5375 72 | 1/5 | 89,60 | 02 | 4010337118473 |
|  antraciet (gelakt) | 5375 73 | 1/5 | 89,60 | 02 | 4010337118442 |
|  zwart mat (gelakt) | 5375 74 | 1/5 | 89,60 | 02 | 4010337118480 |
|  grijs mat (gelakt) | 5375 76 | 1/5 | 89,60 | 02 | 4010337118459 |

Kenmerken

- Automatisch schakelen van verlichting, afhankelijk van warmtebeweging en omgevingslichtsterkte.
- Bedrijf met System 3000 schakel- of dim-basiselement of basiselement voor neveneenheid 3-draads.
- Uitbreiding van het detectiebereik in combinatie met basiselement voor neveneenheid 3-draads.
- Instelbare lichtsterktegrenswaarde.
- Gevoeligheid instelbaar in vier standen.
- Bij aansluiting van een System 3000 neveneenheid-basiselement met bedieningselement-opzetstuk of mechanisch drukcontact aan de hoofdeenheid kan de verlichting voor de duur van de nalooptijd worden ingeschakeld of gedimd.

Met System 3000 dimmer-basiselement

- Inschakelen met de laatst ingestelde lichtsterkte of opgeslagen inschakellichtsterkte.
- De inschakellichtsterkte kan alleen permanent worden opgeslagen via System 3000 basiselement voor neveneenheid met opzetstuk bedieningselement.

Technische gegevens

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Detectiehoek: | 180° |
| Lichtsterkte | |
| - instelbaar: | ca. 5 tot 500 lux |
| - Vast: | Dagstand |
| Gevoeligheid: | 25, 50, 75, 100 % |
| Beschermeringssoort | |
| - System 55, Gira F100: | IP20 |
| - TX_44: | IP44 |
| Nalooptijd: | ca. 2 min vast |
| Montagehoogte tot 2,20 m | |
| - Detectiebereik naar voren: | max. 15 m |
| - Bereik naar beide zijden: | max. 10 m |
| Montagehoogte tot 1,10 m | |
| - Detectiebereik naar voren: | max. 10 m |
| - Bereik naar beide zijden: | max. 9 m |
| Omgevingstemperatuur: | -20 °C tot +45 °C |
