

## System 3000 bewegingsmelder-opzetstuk 1,10 m Standard met nalooptijd TX\_44



| Specificatie                                                                                                 | Art. nr. | VE | EUR/stuk excl. BTW | PS | EAN           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|--------------------|----|---------------|
|  zuiver wit                 | 5379 66  | 1  | 94,30              | 02 | 4010337124894 |
|  antraciet                | 5379 67  | 1  | 101,58             | 02 | 4010337124900 |
|  kleur aluminium (gelakt) | 5379 65  | 1  | 101,58             | 02 | 4010337124887 |

### Kenmerken

- Automatisch schakelen van verlichting, afhankelijk van warmtebeweging en omgevingslichtsterkte.
- Bedrijf met System 3000 schakel- of dim-basiselement of basiselement voor neveneenheid 3-draads.
- Uitbreiding van het detectiebereik in combinatie met basiselement voor neveneenheid 3-draads.
- Instelbare nalooptijd
- Instelbare lichtsterktegrenswaarde.
- Gevoeligheid vast ingesteld op 75%.
- Bij aansluiting van een System 3000 neveneenheid-basiselement met bedieningselement-opzetstuk of mechanisch drukcontact aan de hoofdeenheid kan de verlichting voor de duur van de nalooptijd worden ingeschakeld of gedimd.

Met System 3000 dimmer-basiselement

- Inschakelen met de laatst ingestelde lichtsterkte of opgeslagen inschakellichtsterkte.
- De inschakellichtsterkte kan alleen permanent worden opgeslagen via System 3000 basiselement voor neveneenheid met opzetstuk bedieningselement.

### Technische gegevens

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| Detectiehoek: | 180°              |
| Nalooptijd    |                   |
| - instelbaar: | 10 s tot 30 min   |
| Lichtsterkte  |                   |
| - instelbaar: | ca. 5 tot 500 lux |
| - Vast:       | Dagstand          |

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Gevoeligheid                 |                   |
| - vast ingesteld op:         | 75%               |
| Beschermeringssoort          |                   |
| - System 55, Gira F100:      | IP20              |
| - TX_44:                     | IP44              |
| Montagehoogte tot 1,10 m     |                   |
| - Detectiebereik naar voren: | max. 32 m         |
| - Bereik naar beide zijden:  | max. 19 m         |
| Omgevingstemperatuur:        | -20 °C tot +45 °C |

---

## Aanwijzingen

- Het detectiegebied is horizontaal afgesteld en is bij gebruik buitenshuis mogelijk niet begrensd. Let daarom buitenshuis op een geschikte montageplaats of gebruik het opzetstuk bewegingsmelder 2,20 m.

---

## Levering

- Opsteekstrook voor begrenzing van het detectiebereik is bij levering inbegrepen.
-