


System 3000, 3-draads neveneenheid-basiselement



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
	5409 00	1/5	52,18	02	4010337048329

Kenmerken

- Neveneenheidbediening van basiselementen met ingang neveneenheid uit System 3000.
- Bedrijf met geschikt opzetstuk bedieningselement uit System 3000.
- Bedrijf met nuldraadaansluiting.

Combinatie met RF Multi bedieningselement-opzetstuk 1-voudig/2-voudig voor KNX

- sensorkanaal 1-voudig/2-voudig.
- Draadloze besturing van andere apparaten voor KNX als sensor mogelijk.
- temperatuurmeting.
- De 3-draads neveneenheid fungeert als voeding voor het RF Multi bedieningselement-opzetstuk 1-voudig/2-voudig voor KNX.

Technische gegevens

Nominale spanning:	AC 230 V, 50/60 Hz
Stand-by - afhankelijk van het opzetstuk:	0,1 tot 0,5 W
Kabellengte tot hoofdeenheid:	max. 100 m
Inbouwdiepte:	24 mm
Montage:	in inbouwdoos conform DIN 49073
Omgevingstemperatuur:	-20 °C tot +45 °C

Aanwijzingen

- Kan in combinatie met RF Multi bedieningselement-opzetstukken voor KNX en eNet bedieningselement-opzetstukken als zender die op het lichtnet is aangesloten functioneren.
-