

eNet draadloze universele zender 2-voudig Mini



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
	5453 00	1/5	83,90	42	4010337774310

Kenmerken

- De eNet draadloze zenders geven schakel-, dim- en jaloeziecommando's door aan de eNet draadloze ontvangers.
- Met de eNet draadloze universele zender kunnen schakel-, dim- en jaloeziecommando's worden doorgestuurd naar de geschikte eNet draadloze ontvangers.
- Montage in inbouwdoos, opbouwbehuizing of inbouwadapter.
- Detectie van spanningspieken en -variaties op de ingang.
- Aansluiting van een externe status-led.
- Weergave overdrachtsstatus.
- Bedrijfsmodi: 1-voudig schakelen/dimmen/jaloezie, 1-voudige automatische functie, 2-voudig/dimmen/drukken, 2-voudige automatische functie.

Technische gegevens

Omgevingstemperatuur:	-5 °C tot +45 °C
Radiofrequentie:	868,3 MHz
Bereik (vrije veld):	ca. 100 m
Nominale spanning:	AC 110 V tot 230 V, 50/60 Hz
Stand-by:	0,5 W
Ingangen	
- Kabellengte:	max. 100 m
- Ingangsstroom:	2 mA
- Signaalduur:	min. 200 ms
Uitgang status-led	
- Nominale spanning:	AC 110 V tot 230 V
- Uitgangsstroom:	40 mA
Afmetingen:	Ø 53,0 H 23,0 mm