
GIRA Datablad

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle rechten voorbehouden

www.gira.com

eNet draadloos bedieningselement-opzetstuk Memory System 55



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
crème wit glanzend	5493 01	1/5	125,88	42	4010337091578
zuiver wit glanzend	5493 03	1/5	125,88	42	4010337091585
zuiver wit mat	5493 27	1/5	125,88	42	4010337091592
antraciet	5493 28	1/5	129,12	42	4010337091608
kleur aluminium (gelakt)	5493 26	1/5	132,98	42	4010337091615
zwart mat (gelakt)	5493 005	1/5	132,98	42	4010337091639
grijs mat (gelakt)	5493 015	1/5	132,98	42	4010337091653
edelstaal	5493 600	1/5	141,37	42	4010337091622

Afbeeldingen zijn gelijkend en kunnen van het origineel afwijken.
Prijzen geldig voor Nederland met prijzen per 01/26.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle rechten voorbehouden

www.gira.com

Kenmerken

- Bedrijf op schakel-, dim- of jaloeziebasiselement of neveneenheid-basiselement 3-draads van System 3000.
- Handmatig, draadloos en tijdgestuurd bedienen van bijv. jaloezieën, rolluiken, markiezen, verlichting of ventilatoren.
- Zender voor draadloze overdracht van schakel, dim- en jaloeziecommando's.
- Nachtmodus instelbaar. Status- en functie-led branden niet permanent.
- Statusretourmelding naar draadloze zenders.
- Statusweergave met led.
- Evaluatie van ingangen neveneenheid.

Functies in combinatie met jaloeziebasiselement:

- Positionering van raambekledingen via oproepen van scènes.
- Positie voor zonwering en schemering.
- Looptijd en ventilatiepositie van raambekleding kunnen worden opgeslagen.

Functies in combinatie met lichtbasiselement:

- scènebedrijf mogelijk.
- Inschakellichtsterkte kan worden opgeslagen bij combinatie met dimmer-basiselement.

Functies in combinatie met 3-draadse neveneenheid:

- Gevoede eNet zender.
- Besturing van verlichting.
- Besturing van zonwering.

Met eNet-server vanaf versie 2.3 instelbaar (afhankelijk van basiselement):

- Volledig versleutelde draadloze overdracht (AES-CCM).
- Evaluatie neveneenheid deactiveren.
- Bedieningsvergrendelingen.
- Omkeertijd bij jaloezieën, rolluiken en markiezen instelbaar.
- Looprichting omkeerbaar.
- Positie voor zonwering, schemering, buitensluitbeveiliging en windalarm.
- Maximale lichtsterkte, minimale lichtsterkte en dimsnelheid instelbaar.
- Werking van de status-led instelbaar als status-led/bedieningsindicatie.
- Nalooptijd.
- In- resp. uitschakelvertraging.
- Omhoog- resp. omlaagdimgradiënt.
- Uitschakelwaarschuwing.
- Continu-AAN, continu-UIT.
- Hotelfunctie.
- Lichtregeling.
- Repeaterfunctie.
- Update van de apparaatsoftware.
- Opslaan van een looptijd voor omhoog en omlaag bewegen resp. een in- en uitschakeltijd. In de Memory-modus worden deze schakeltijden in 24-uursritme herhaald.
- Vergrendelingsfunctie vergrendelt de bediening van de neveneenheid en de draadloze bediening, en deactiveert de memorymodus.

Technische gegevens

Omgevingstemperatuur:	-5 °C tot +45 °C
Radiofrequentie:	868,0 tot 868,6 MHz
Bereik (vrije veld):	ca. 100 m

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle rechten voorbehouden

Aanwijzingen

- Bij gebruik van een opzetstuk van metaal en/of een afdekraam van metaal kan het bereik nadelig worden beïnvloed.
- De radiografische goedkeuring geldt voor lidstaten van de EU en de EVA.
