



## System 106 cameramodule IP



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
 glas zwart	5562 000	1	899,00	30	4010337112815

### Kenmerken

- Met de cameramodule IP van System 106 kan het IP-deurcommunicatiesysteem worden uitgebreid met een krachtige videofunctie.
- Achter de verwisselbare zwarte glazen lens bevindt zich een hoogwaardige Full HD-camera met hoge lichtgevoeligheid die ook bij moeilijke lichtomstandigheden heldere beelden levert.
- Dankzij een ruime detectiehoek van 126° biedt de module te allen tijde een uitgebreid overzicht over de ingangszone.
- Bij duisternis schakelt de camera automatisch over naar nachtmodus en zorgt zo ook bij slechte zichtomstandigheden voor een betrouwbare beeldoverdracht.
- De zwarte glasplaat kan indien nodig via het Gira Service Center worden vervangen.

### Technische gegevens

#### Aansluitingen

- Voeding: via bandkabel, 10-polig
- Video: 1x connectorstrook
- Systeem: 2x connectorstrook

#### Opgenomen vermogen

- Rusttoestand: 130 mW
- Rusttoestand en verwarming: 1,36 W
- Actieve toestand dag: 1,53 W
- Actieve toestand nacht: 3,32 W

#### Camerasensor

- Type: CMOS
- Resolutie: Full HD 1920 x 1080P, 16:9, bij 2 MP
- Zichtbaar waarnemingsgebied: 67° verticaal, 126° horizontaal

Contrastverhouding: 800:1

Omgevingstemperatuur: -20 °C tot +50 °C

Beschermingsklasse: IP54

Afmetingen in mm: B 106,5 x H 106,5 x T 28,7