

System 106 spraakmodule IP



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
 edelstaal	5592 920	1	558,96	30	4010337112754
 aluminium (geanodiseerd)	5592 916	1	490,15	30	4010337138136
 verkeerswit (gelakt)	5592 902	1	459,87	30	4010337112778
 edelstaal V4A	5592 914	1	661,19	30	4010337112785
 brons	5592 921	1	661,19	30	4010337112792
 zwart mat (gelakt)	5592 925	1	661,19	30	4010337112808

Kenmerken

- De spraakmodule IP maakt hoogwaardige audiocommunicatie tussen binnen- en buitenruimte mogelijk in HD-kwaliteit met full-duplex handsfree functie.
- Twee geïntegreerde microfoons en een weerbestendige luidspreker zorgen voor een heldere communicatie, zelfs bij luide omgevingsgeluiden, die effectief worden onderdrukt door Active Noise Cancelling (ANC).
- De stroomvoorziening gebeurt via Power over Ethernet (PoE).
- Alle andere System 106-modules van het deurstation worden via de spraakmodule IP van stroom voorzien.

Technische gegevens

Voeding:	PoE via RJ45PoE-Standard IEEE 802.3af-2003,PoE-Standard IEEE 802.3at-2009,PoE-Standard IEEE 802.3bt-2018-1 Er mogen alleen powerinjectoren met een maximaal vermogen van 30 W worden gebruikt.
Beschermingsklasse:	III (SELV)
Opgenomen vermogen	
- Rusttoestand:	1,75 W
- Audio-spraakstatus:	2,50 W
- Video-spraakstatus:	2,76 W
Aansluitingen	
- Netwerk en PoE-voeding:	RJ45(alleen te gebruiken in combinatie met meegeleverde patchkabel)
- Videocomponenten:	1 x aansluiting cameramodule1 x aansluiting oproepdisplaymodule
- Systeem:	2x connectorstrook
Omgevingstemperatuur:	-20 °C tot +50 °C
Afmetingen in mm:	B 106,5 x H 106,5 x T 28,7
