

## Basiselement BNC 2-voudig Crimpaansluiting



| Specificatie                                                                                          | Art. nr. | VE  | EUR/stuk excl. BTW | PS | EAN           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|--------------------|----|---------------|
|  zuiver wit glanzend | 5630 03  | 1/5 | 61,34              | 01 | 4010337460251 |
|  zwart mat         | 5630 10  | 1/5 | 61,34              | 01 | 4010337460268 |

### Technische gegevens

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| Golfimpedantie: | 50 $\Omega$ |
| Inbouwdiepte:   | 25 mm       |

### Aanwijzingen

- Niet geschikt voor montageplaat met klapdeksel.
- Uitsluitend voor schroefbevestiging.
- Let op! Houd rekening met de benodigde ruimte voor connectoren en met buigradii.
- Bij gebruik met koppelingen in acht nemen: Niet geschikt voor wandgootinstallatie en standaard apparaatdoos. Aansluiting met haakse stekkers aanbevolen.
- Bij gebruik van deze stopcontacten bestaat een vermogensbegrenzing van 15 W voor aangesloten apparaten.
- Installatieaanbeveling: Kaiser Elektronic-dozeninbouwmontage: Kaiser art.-nr.:1068-02Holle-wandmontage: Kaiser art.-nr.:9062-94Betoninstallatie: Kaiser art.-nr.:1268-40