© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle rechten voorbehouden

www.gira.com

**Basiselement DVI (24+5) Verloopkabel**



| Specificatie | Art. nr. | VE | EUR/stuk excl. BTW | PS | EAN |
|---|---|---|---|---|---|
|  zuiver wit glanzend | 5645 03 | 1 | 157,82 | 01 | 4010337460763 |
|  zwart mat | 5645 10 | 1 | 157,82 | 01 | 4010337460770 |

**Technische gegevens**

Inbouwdiepte
- Verloopkabel: min. 58 mm

Lengte van de verloopkabel: 200 mm

**Aanwijzingen**

- Uitsluitend voor schroefbevestiging.
- Let op! Houd rekening met de benodigde ruimte voor connectoren en met buigradii.
- Bij gebruik van deze stopcontacten bestaat een vermogensbegrenzing van 15 W voor aangesloten apparaten.
- Installatieaanbeveling:Kaiser Elektronic-dozeninbouwmontage: Kaiser art.-nr.:1068-02Holle-wandmontage: Kaiser art.-nr.:9062-94Betoninstallatie: Kaiser art.-nr.:1268-40