



Basiselement DVI (24+5) Verloopkabel



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
 zuiver wit glanzend	5645 03	1	157,82	01	4010337460763
 zwart mat	5645 10	1	157,82	01	4010337460770

Technische gegevens

Inbouwdiepte	
- Verloopkabel:	min. 58 mm
Lengte van de verloopkabel:	200 mm

Aanwijzingen

- Uitsluitend voor schroefbevestiging.
- Let op! Houd rekening met de benodigde ruimte voor connectoren en met buigradii.
- Bij gebruik van deze stopcontacten bestaat een vermogensbegrenzing van 15 W voor aangesloten apparaten.
- Installatieaanbeveling: Kaiser Elektronik-dozeninbouwmontage: Kaiser art.-nr.:1068-02Holle-wandmontage: Kaiser art.-nr.:9062-94Betoninstallatie: Kaiser art.-nr.:1268-40