


## Basiselement mini-jack 3,5 mm Verloopkabel



| Specificatie                                                                                          | Art. nr. | VE | EUR/stuk excl. BTW | PS | EAN           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|--------------------|----|---------------|
|  zuiver wit glanzend | 5649 03  | 1  | 54,81              | 01 | 4010337460930 |
|  zwart mat         | 5649 10  | 1  | 54,81              | 01 | 4010337460947 |

### Kenmerken

- Frontaansluiting: Steekklemmen, rood / zwart.
- Achteraansluiting: schroefklemmen.

### Technische gegevens

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Aansluitingdoorsnede |                        |
| - :                  | max. 6 mm <sup>2</sup> |
| - maximum:           | 2,5 mm <sup>2</sup>    |
| - minimum:           | 1mm <sup>2</sup>       |
| Aansluiting          |                        |
| - Aan achterzijde:   | 4mm <sup>2</sup>       |