



Basiselement WBT-0710 Cu nextgen™ Kabelschoen/soldeeraansluiting



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
 zuiver wit glanzend	5665 03	1	195,02	01	4010337461456
 zwart mat	5665 10	1	195,02	01	4010337461463

Technische gegevens

Aansluitingdoorsnede

- maximum: 1 x 10 mm² (7 AWG)
- minimum: 1 x 4 mm² (11 AWG)

Aanwijzingen

- Niet geschikt voor montageplaat met klapdeksel.
- Uitsluitend voor schroefbevestiging.
- Let op! Houd rekening met de benodigde ruimte voor connectoren en met buigradii.
- Bij gebruik van deze stopcontacten bestaat een vermogensbegrenzing van 15 W voor aangesloten apparaten.
- Installatieaanbeveling: Kaiser Elektronik-dozeninbouwmontage: Kaiser art.-nr.:1068-02Holle-wandmontage: Kaiser art.-nr.:9062-94Betoninstallatie: Kaiser art.-nr.:1268-40