# GIRA Datablad



© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle rechten voorbehouden

www.gira.com

**Basiselement WBT-0710 Cu nextgen™ Kabelschoen/soldeeraansluiting**



| Specificatie | Art. nr. | VE | EUR/stuk excl. BTW | PS | EAN |
|---|---|---|---|---|---|
|  zuiver wit glanzend | 5665 03 | 1 | 195,02 | 01 | 4010337461456 |
|  zwart mat | 5665 10 | 1 | 195,02 | 01 | 4010337461463 |

**Technische gegevens**

Aansluitingdoorsnede
- maximum: 1 x 10 mm² (7 AWG)
- minimum: 1 x 4 mm² (11 AWG)

**Aanwijzingen**

- Niet geschikt voor montageplaat met klapdeksel.
- Uitsluitend voor schroefbevestiging.
- Let op! Houd rekening met de benodigde ruimte voor connectoren en met buigradii.
- Bij gebruik van deze stopcontacten bestaat een vermogensbegrenzing van 15 W voor aangesloten apparaten.
- Installatieaanbeveling:Kaiser Elektronic-dozeninbouwmontage: Kaiser art.-nr.:1068-02Holle-wandmontage: Kaiser art.-nr.:9062-94Betoninstallatie: Kaiser art.-nr.:1268-40

Afbeeldingen zijn gelijkend en kunnen van het origineel afwijken.
Prijzen geldig voor Nederland met prijzen per 01/26.