



Basiselement HDMI 2-voudig Verloopkabel



| Specificatie | Art. nr. | VE | EUR/stuk excl. BTW | PS | EAN |
|---|----------|----|--------------------|----|---------------|
|  zuiver wit glanzend | 5672 03 | 1 | 334,48 | 01 | 4010337461678 |
|  zwart mat | 5672 10 | 1 | 334,48 | 01 | 4010337461685 |

Technische gegevens

| | |
|-----------------------------|------------|
| Inbouwdiepte | |
| - Verloopkabel: | min. 51 mm |
| Lengte van de verloopkabel: | 200 mm |

Aanwijzingen

- Uitsluitend voor schroefbevestiging.
- Let op! Houd rekening met de benodigde ruimte voor connectoren en met buigradii.
- Bij gebruik van deze stopcontacten bestaat een vermogensbegrenzing van 15 W voor aangesloten apparaten.
- Installatieaanbeveling: Kaiser Elektronic-dozeninbouwmontage: Kaiser art.-nr.:1068-02Holle-wandmontage: Kaiser art.-nr.:9062-94Betoninstallatie: Kaiser art.-nr.:1268-40