



Basiselement HDMI, USB 3.0 type A en mini-jack 3,5 mm Verloopkabel



| Specificatie | Art. nr. | VE | EUR/stuk excl. BTW | PS | EAN |
|---|----------|----|--------------------|----|---------------|
|  zuiver wit glanzend | 5681 03 | - | - | - | 4010337461944 |
|  zwart mat | 5681 10 | - | - | - | 4010337461951 |

Technische gegevens

| | |
|-----------------------------|------------|
| Inbouwdiepte | |
| - Verloopkabel: | min. 51 mm |
| Lengte van de verloopkabel: | 200 mm |

Aanwijzingen

- Uitsluitend voor schroefbevestiging.
- Let op! Houd rekening met de benodigde ruimte voor connectoren en met buigradii.
- Bij gebruik van deze stopcontacten bestaat een vermogensbegrenzing van 15 W voor aangesloten apparaten.
- Installatieaanbeveling: Kaiser Elektronic-dozeninbouwmontage: Kaiser art.-nr.:1068-02Holle-wandmontage: Kaiser art.-nr.:9062-94Betoninstallatie: Kaiser art.-nr.:1268-40