



Basiselement USB 3.0 type A Koppeling



| Specificatie | Art. nr. | VE | EUR/stuk excl. BTW | PS | EAN |
|---|----------|----|--------------------|----|---------------|
|  zuiver wit glanzend | 5682 03 | 1 | 39,46 | 01 | 4010337461975 |
|  zwart mat | 5682 10 | 1 | 39,46 | 01 | 4010337461982 |

Technische gegevens

Inbouwdiepte
- Koppeling: min. 20 mm

Aanwijzingen

- Uitsluitend voor schroefbevestiging.
- Let op! Houd rekening met de benodigde ruimte voor connectoren en met buigradii.
- Bij gebruik met koppelingen in acht nemen: Niet geschikt voor wandgootinstallatie en standaard apparaatdoos. Aansluiting met haakse stekkers aanbevolen.
- Bij gebruik van deze stopcontacten bestaat een vermogensbegrenzing van 15 W voor aangesloten apparaten.
- Installatieaanbeveling: Kaiser Elektronik-dozeninbouwmontage: Kaiser art.-nr.:1068-02Holle-wandmontage: Kaiser art.-nr.:9062-94Betoninstallatie: Kaiser art.-nr.:1268-40