



## Basiselement, USB 3.0 type A en mini-jack 3,5 mm Koppeling USB, verloopkabel



| Specificatie                                                                                          | Art. nr. | VE | EUR/stuk excl. BTW | PS | EAN           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|--------------------|----|---------------|
|  zuiver wit glanzend | 5686 03  | 1  | 76,28              | 01 | 4010337462125 |
|  zwart mat         | 5686 10  | 1  | 76,28              | 01 | 4010337462132 |

### Technische gegevens

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Inbouwdiepte                |            |
| - Koppeling:                | min. 20 mm |
| - Verloopkabel:             | min. 46 mm |
| Lengte van de verloopkabel: | 200 mm     |

### Aanwijzingen

- Uitsluitend voor schroefbevestiging.
- Let op! Houd rekening met de benodigde ruimte voor connectoren en met buigradii.
- Bij gebruik met koppelingen in acht nemen: Niet geschikt voor wandgootinstallatie en standaard apparaatdoos. Aansluiting met haakse stekkers aanbevolen.
- Bij gebruik van deze stopcontacten bestaat een vermogensbegrenzing van 15 W voor aangesloten apparaten.
- Installatieaanbeveling: Kaiser Elektronic-dozeninbouwmontage: Kaiser art.-nr.:1068-02Holle-wandmontage: Kaiser art.-nr.:9062-94Betoninstallatie: Kaiser art.-nr.:1268-40