

Basiselement Modular Jack RJ45 cat.6A 10 Gbit en SAT-F-bus Koppeling, SAT-F, snijklem



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
 zuiver wit glanzend	5697 03	1/5	70,14	01	4010337463399
 zwart mat	5697 10	1/5	70,14	01	4010337463405

Technische gegevens

Inbouwdiepte:	35 mm
Golfimpedantie bij SAT:	75 Ω
Voor binnengeleider:	Ø 0,6 tot 1 mm

Aanwijzingen

- Uitsluitend voor schroefbevestiging.
- Let op! Houd rekening met de benodigde ruimte voor connectoren en met buigradii.
- Bij gebruik van deze stopcontacten bestaat een vermogensbegrenzing van 15 W voor aangesloten apparaten.
- Bij gebruik met koppelingen in acht nemen: Niet geschikt voor wandgootinstallatie en standaard apparaatdoos. Aansluiting met haakse stekkers aanbevolen.
- Installatieaanbeveling: Kaiser Elektronik-dozeninbouwmontage: Kaiser art.-nr.:1068-02Holle-wandmontage: Kaiser art.-nr.:9062-94Betoninstallatie: Kaiser art.-nr.:1268-40