



## Innsats antennestikkontakt (UD2415ST)



Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
	0042 00	1/5		4010337042006

### Egenskaper

- 2-veis gjennomgående kontakt i innpluggingsteknologi.
- IEC-plugg for ultrakortbølger (radio) og DVB-T/T2.
- IEC-hylse for DVB-S/S2 (SAT).
- DC-gjennomgang fra SAT-tilkoblingen til inngangen og toveis sirkulasjon mellom inngang og utgang med likespenningsbrodannelse.
- Senterlederen kobles enkelt til ved å trykke, uten behov for skruer. Senterleder kan dermed løses flere ganger.
- Oppfyller skjermingsklasse A.

### Tekniske data

#### TV-frekvensbånd

- Frekvensområde: 5 til 862 MHz
- Dekobling: > 40 dB
- Gjennomgangsdemping: 1,2 dB
- Demping: R/TV-plugg: 13 dB

#### SAT-frekvensbånd

- Frekvensområde: 950 til 2400 MHz
- Dekobling: > 35 dB
- Gjennomgangsdemping: 2 dB
- Demping: SAT-plugg: 14 dB

Monteringsdybde: 27 mm

### Merknader

- Egnet for bakke, kabel- og satellittmottaksanlegg.
- Kun for skruefeste.