





## Innsats vippebryter 10 AX 250 V~



Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
 Kronevender	0105 00	-	-	4010337105008
	0815 00 1420019	-	-	4010337815006
 Vendebryter dobbel	0108 00 1420231	-	-	4010337108009

### Tekniske data

#### Monteringsdybde

- 0105 00:	28 mm
- 0108 00:	32 mm

#### Tilkoblingstverrsnitt

- for stive og fleksible ledere opptil:	2,5 mm <sup>2</sup>
---	---------------------

#### Nominell effekt

- LEDi/CFLi:	100 W
--------------	-------

### Merknader

- Avhengig av tilgjengelighet.