


Vippebryter 10 AX 250 V~ med tekstfelt Mellomvender



Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
 grå	0107 31	-	-	4010337107316

Egenskaper

- Plast: halogenfri, slag- og bruddsikker termoplast, eller heter det da polykarbonat.
- Spenningskontroll fra forsiden mulig.
- Enhetlig avisoleringslengde (11 mm) for brytere og stikkontakter sikrer raskere og mer effektiv installasjon.
- Stivt og fleksibelt ledermateriale kan brukes.
- Lett tilgjengelig løsespak.
- Bruddsikker termoplastsokkel.
- LED-belysningselementer kan brukes fra forsiden som standard.
- Ved 180° rotasjon av belysningselementer det mulig å bytte mellom kontrollbelysning og kontinuerlig belysning, avhengig av bryteren.
- Vannbeskyttet påvegg IP66

Tekniske data

Tilkoblingstverrsnitt	
- for stive og fleksible ledere opptil:	2,5 mm ²
Nominell effekt	
- LEDi/CFLi:	100 W

Merknader

- Avhengig av tilgjengelighet.
- Kan også kobles til med belysningsmulighet.

Leveringsomfang

- Blanko tekstsilt medfølger.
