
# GIRA Datablad



© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Med enerett

www.gira.com

**Innsats vippekontrollbryter 10 AX 250 V~ med glimlampeelement 230 V~**



| Spesifikasjon | Bestillings nr. | PE | PS | EAN |
|---|---|---|---|---|
|  Universal-utkoblingsvendebryter | 0116 00<br>1420039 | - | - | 4010337116004 |
|  Utkoblingsbryter 2-polet | 0112 00<br>1420030 | - | - | 4010337112006 |

**Tekniske data**

| | |
|---|---|
| Monteringsdybde: | 28 mm |
| Tilkoblingstverrsnitt<br>- for stive og fleksible ledere opptil: | 2,5 mm² |
| Nominell effekt<br>- LEDi/CFLi: | 100 W |

**Merknader**

- Kan også kobles til med belysningsmulighet.

Illustrasjonene kan avvike fra originalen.