



Innfelt tom gulvkapsling med klapplokk



| Spesifikasjon | Bestillings nr. | PE | PS | EAN |
|--|--------------------|----|----|---------------|
|  trykkstøpt aluminium | 0118 00 1404438 | - | - | 4010337041252 |
|  rustfritt stål-finish matt | 0118 20 1404439 | - | - | 4010337118206 |

Egenskaper

- Tom gulvkapsling for montering av innfelte apparater med festing til bærerering innen installasjons- og kommunikasjonsteknikk (f.eks. stikkontakter, stikkontakter med heldekkende plater, TAE-koblingsbokser osv.).
- For komplette enheter kan husene tilkobles til alle sider med forbindelsesklemmer på baksiden.

Tekniske data

| | |
|-------------------------------|---------------------------|
| Beskyttelsesgrad: | IP41 |
| Mål | |
| - Trykkstøpt aluminium: | B 112 x H 112 x D 61,5 mm |
| - rustfritt stål-finish matt: | B 112 x H 112 x D 63,9 mm |

Merknader

- Ved gulvmontering må avløp av eventuelt vann sikres via pregingen i underdelen.