




Trykknapp 10 A 250 V~ med rett vippe og kontrollvindu vendeknapp 1-polet



Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
 renhvit	0120 66	-	-	4010337120667
 antrasitt	0120 67	-	-	4010337120674
 aluminiumsfarget	0120 65	-	-	4010337120650

Tekniske data

Monteringsdybde:	28 mm
Tilkoblingstverrsnitt - for stive og fleksible ledere opptil:	2,5 mm ²

Merknader

- Med følbart betjeningsflate.
- Tyveribeskyttelse med skrubart klemstykke (tilleggsalternativ). Dermed må ikke dekkrammene festes med plugg.
- Med lodrett vippestilling passer den til trykknappbryterne.
- Kan også kobles til med belysningsmulighet.
- Avhengig av tilgjengelighet.