

## Trykknappbryter 10 AX 250 V~ med dobbel vippe Kronevender



| Spesifikasjon                                                                                                  | Bestillings nr.    | PE | PS | EAN           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----|----|---------------|
|  renhvit                      | 0125 66<br>1420831 | -  | -  | 4010337125662 |
|  antrasitt                  | 0125 67<br>1420832 | -  | -  | 4010337125679 |
|  aluminiumsfarget (lakkert) | 0125 65<br>1420833 | -  | -  | 4010337125655 |

### Tekniske data

#### Monteringsdybde

|            |       |
|------------|-------|
| - 0125 ... | 25 mm |
| - 0128 ... | 28 mm |

#### Tilkoblingstverrsnitt

|                                         |                     |
|-----------------------------------------|---------------------|
| - for stive og fleksible ledere opptil: | 2,5 mm <sup>2</sup> |
|-----------------------------------------|---------------------|

#### Nominell effekt

|              |       |
|--------------|-------|
| - LEDi/CFLi: | 100 W |
|--------------|-------|

### Merknader

- Med følbart betjeningsflate.
- Tyveribeskyttelse med skrubart klemstykke (tilleggsalternativ). Dermed må ikke dekkrammene festes med plugg.
- Avhengig av tilgjengelighet.
- Erstatningsartikkel: 3125 00 + 3495 xx Kan leveres fra 08/2024.