GIRA Datablad

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Med enerett

www.gira.com

Trykknappbryter 10 AX 250 V~ med dobbel vippe Kronevender



Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
 renhvit	0125 66 1420831	-	-	4010337125662
 antrasitt (lakkert)	0125 67 1420832	-	-	4010337125679
 aluminiumsfarget (lakkert)	0125 65 1420833	-	-	4010337125655

Tekniske data

Monteringsdybde
- 0125 ..: 25 mm
- 0128 ..: 28 mm

Tilkoblingstverrsnitt
- for stive og fleksible ledere opptil: 2,5 mm²

Nominell effekt
- LEDi/CFLi: 100 W

Merknader

- Med følbar betjeningsflate.
- Tyveribeskyttelse med skrubart klemstykke (tilleggsalternativ). Dermed må ikke dekkrammene festes med plugger.
- Avhengig av tilgjengelighet.
- Erstatningsartikkel: 3125 00 + 3495 xxKan leveres fra 08/2024.

Illustrasjonene kan avvike fra originalen.