

Trykknappbryter 10 AX 250 V~ med dobbel vippe Kronevender



Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
 renhvit	0125 66 1420831	-	-	4010337125662
 antrasitt	0125 67 1420832	-	-	4010337125679
 aluminiumsfarget (lakkert)	0125 65 1420833	-	-	4010337125655

Tekniske data

Monteringsdybde

- 0125 ...	25 mm
- 0128 ...	28 mm

Tilkoblingstverrsnitt

- for stive og fleksible ledere opptil:	2,5 mm ²
---	---------------------

Nominell effekt

- LEDi/CFLi:	100 W
--------------	-------

Merknader

- Med følbart betjeningsflate.
- Tyveribeskyttelse med skrubart klemstykke (tilleggsalternativ). Dermed må ikke dekkrammene festes med plugg.
- Avhengig av tilgjengelighet.
- Erstatningsartikkel: 3125 00 + 3495 xx Kan leveres fra 08/2024.