# GIRA Datablad



© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Med enerett

www.gira.com

**Trykknappbryter 10 AX 250 V~ med dobbel vippe Vendebryter dobbel**



| Spesifikasjon | Bestillings nr. | PE | PS | EAN |
|---|---|---|---|---|
| renhvit | 0128 66<br>1420836 | - | - | 4010337128663 |
| antrasitt (lakkert) | 0128 67<br>1420837 | - | - | 4010337128670 |
| aluminiumsfarget (lakkert) | 0128 65<br>1420838 | - | - | 4010337128656 |

**Tekniske data**

Monteringsdybde
- 0125 ..: 25 mm
- 0128 ..: 28 mm

Tilkoblingstverrsnitt
- for stive og fleksible ledere opptil: 2,5 mm²

Nominell effekt
- LEDi/CFLi: 100 W

**Merknader**

- Med følbar betjeningsflate.
- Tyveribeskyttelse med skrubart klemstykke (tilleggsalternativ). Dermed må ikke dekkrammene festes med plugger.
- Avhengig av tilgjengelighet.
- Erstatningsartikkel: 3128 00 + 3495 xxKan leveres fra 08/2024.

Illustrasjonene kan avvike fra originalen.