




Trykknapp 10 A 250 V~ med rett vippe vendeknapp 1-polet



Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
 renhvit	0130 66	-	-	4010337130666
 antrasitt	0130 67	-	-	4010337130673
 aluminiumsfarget	0130 65	-	-	4010337130659

Tekniske data

Monteringsdybde: 28 mm

Tilkoblingstverrsnitt
- for stive og fleksible ledere opptil: 2,5 mm²

Merknader

- Med følbar betjeningsflate.
- Tyveribeskyttelse med skrubart klemstykke (tilleggsalternativ). Dermed må ikke dekkrammene festes med pluggere.
- Med lodrett vippestilling passer den til trykknappbryterne.
- Avhengig av tilgjengelighet.