



Innsats vippebryter og -trykknapp 10 A 250 V~



Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
	0139 00	-	-	4010337022725

Egenskaper

- Vippebryter og -trykknapp, der venstre vippe er utført som bryter og høyre vippe som trykknapp.
- For kobling og styring av fargen på LED-orienteringslyset.
- For manuell styring av bevegelsesdetektorer.
- For aktivering av dimmer-underenheter
- For aktivering av koblet belysning.

Tekniske data

Monteringsdybde:	32 mm
Tilkoblingstverrsnitt - for stive og fleksible ledere opptil:	2,5 mm ²
Nominell effekt - LEDi/CFLi:	100 W

Merknader

- Avhengig av tilgjengelighet.