



## Innsats nøkkelbryter 10 A 250 V~for alle DIN-profilhalvsylindere



Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
	0144 00 1420269	1/5		4010337144007

### Tekniske data

Monteringsdybde: 40 mm

### Merknader

- Passer som slave for innsats persiennestyring med slaveinngang.
- Kun for skruefeste.

### Leveringsomfang

- Låsesylinderen er ikke inkludert.