


## Innsats vippepersiennebryter 10 A 250 V~



Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
	0159 00	-	-	4010337159001

### Egenskaper

- Med sperre mot dobbel innkobling.
- Elektrisk og mekanisk låst.

### Tekniske data

Monteringsdybde:	28 mm
Tilkoblingstverrsnitt - for stive og fleksible ledere opptil:	2,5 mm <sup>2</sup>
Nominell effekt - LEDi/CFLi:	100 W

### Merknader

- Passer som slave for innsats persiennestyring med slaveinngang.
- Avhengig av tilgjengelighet.