


## Nøkkelbryter 10 A 250 V~ for alle DIN-profilhalvsylindere Trykknapp 1-polet



| Spesifikasjon   | Bestillings nr. | PE | PS | EAN           |
|---|-----------------|----|----|---------------|
|  grå | 0163 30         | 1  |    | 4010337163305 |

### Tekniske data

#### Mål

- Hus i trykkstøpt aluminium: B 75 x H 75 x D 66 mm

### Merknader

- Lås bestilles separat.
- Husdekselet kan bare demonteres når låsen er i opplåsningsstilling.
- Innføring M20 fra undersiden.

### Leveringsomfang

- Låsen er ikke inkludert.