




Kombinasjon vippebryter / SCHUKO-stikkontakt 16 A 250 V~ med heldekkende plate Standard 55, universal-utkoblingsvendebryter

Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
 kremhvit glans	0176 01	-	-	4010337176015
 renhvit glans	0176 03	-	-	4010337176039
 renhvit silkematt	0176 04	-	-	4010337176046

Egenskaper

- Med skruklemmer.

Tekniske data

Monteringsdybde: 30 mm

Tilkoblingstverrsnitt
- For ledninger inntil: 2,5 mm²

Merknader

- Ikke bruddsikker.
- Passer i alle standard 60 mm koblingsbokser.