© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Med enerett

www.gira.com

**Dekkramme Gira E2 svart matt (lakkert)**



| Spesifikasjon | Bestillings nr. | PE | PS | EAN |
|---|---|---|---|---|
| Enkel | 0211 09<br>1499901 | 1/10 | | 4010337036739 |
| 1,5-dobbel | 1001 09 | 1/10 | | 4010337072775 |
| Dobbel | 0212 09<br>1499902 | 1/10 | | 4010337036760 |
| dobbel, uten mellomstykke | 1002 09<br>1499903 | 1/10 | | 4010337036784 |
| 3-dobbel | 0213 09<br>1499904 | 1/5 | | 4010337036821 |
| 4-dobbel | 0214 09<br>1499905 | 1/5 | | 4010337036869 |
| 5-dobbel | 0215 09<br>1499906 | 1/5 | | 4010337036906 |

**Egenskaper**

- Plast: halogenfri, slag- og bruddsikker termoplast, eller heter det da polykarbonat.

Illustrasjonene kan avvike fra originalen.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Med enerett

www.gira.com

**Merknader**

- Også egnet for kanalinstallasjoner.
- Dekkramme (enkel til 5-dobbel) i kombinasjon med tetningssett også egnet for vannbeskyttet innfelt montering IP44.

---