







Dekkramme Gira E1 antrasitt



Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
 Enkel	0211 152	1/10		4010337125969
 Dobbel	0212 152	1/10		4010337125976
 dobbel, uten mellomstykke	1002 152	1		4010337125983
 3-dobbel	0213 152	1/5		4010337125990
 4-dobbel	0214 152	1/5		4010337126027
 5-dobbel	0215 152	1/5		4010337126041

Egenskaper

- Bruddsikker.

Merknader

- Også egnet for kanalinstallasjoner.
- Dekkramme (enkel til 5-dobbel) i kombinasjon med tetningssett også egnet for vannbeskyttet innfelt montering IP44.