







Dekkramme Gira E1 renhvit glans



Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
 Enkel	0211 150	1/10		4010337126119
 Dobbel	0212 150	1/10		4010337126126
 dobbel, uten mellomstykke	1002 150	1/10		4010337126133
 3-dobbel	0213 150	1/5		4010337126140
 4-dobbel	0214 150	1/5		4010337126157
 5-dobbel	0215 150	1/5		4010337126164

Egenskaper

- Bruddsikker.

Merknader

- Også egnet for kanalinstallasjoner.
- Dekkramme (enkel til 5-dobbel) i kombinasjon med tetningssett også egnet for vannbeskyttet innfelt montering IP44.