© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Med enerett

www.gira.com

**Dekkramme Gira E1 renhvit glans**



| Spesifikasjon | Bestillings nr. | PE | PS | EAN |
|---|---|---|---|---|
| Enkel | 0211 150 | 1/10 | | 4010337126119 |
| Dobbel | 0212 150 | 1/10 | | 4010337126126 |
| dobbel, uten mellomstykke | 1002 150 | 1/10 | | 4010337126133 |
| 3-dobbel | 0213 150 | 1/5 | | 4010337126140 |
| 4-dobbel | 0214 150 | 1/5 | | 4010337126157 |
| 5-dobbel | 0215 150 | 1/5 | | 4010337126164 |

**Egenskaper**

- Bruddsikker.

**Merknader**

- Også egnet for kanalinstallasjoner.
- Dekkramme (enkel til 5-dobbel) i kombinasjon med tetningssett også egnet for vannbeskyttet innfelt montering IP44.

Illustrasjonene kan avvike fra originalen.