© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Med enerett

www.gira.com

Dekkramme Gira F300 svart matt (lakkert)

Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
Enkel	0211 84	1/10		4010337113508
Dobbel	0212 84	1/10		4010337113553
dobbel, uten mellomstykke	1002 84	1/10		4010337131892
3-dobbel	0213 84	1/5		4010337113607
4-dobbel	0214 84	1/5		4010337113652
5-dobbel	0215 84	1/5		4010337131885

Tekniske data

Dekkramme enk.:	B 80,8 x H 80,8 x T 11,4
Dekkramme dob.:	B 80,8 x H 151,9 x T 11,4
Dekkramme dob. u/MS:	B 80,8 x H 151,9 x T 11,4
Dekkramme 3-d:	B 80,8 x H 223,4 x T 11,4
Dekkramme 4-d:	B 80,8 x H 297,7 x T 11,4
Dekkramme 5-d:	B 80,8 x H 366,0 x T 11,4
Hjørneradius:	R 0,5

Illustrasjonene kan avvike fra originalen.

GIRA Datablad

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Med enerett

www.gira.com

Illustrasjonene kan avvike fra originalen.