# GIRA Datablad



© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Med enerett

www.gira.com

**Gammalt - Vippe**



| Spesifikasjon | Bestillings nr. | PE | PS | EAN |
|---|---|---|---|---|
| kremhvit glans | 0296 01 | 1/10 | | 4010337296010 |
| renhvit glans | 0296 03<br>1420427 | 1/10/100 | | 4010337296034 |
| renhvit silkematt | 0296 27<br>1420489 | 1/10/100 | | 4010337296270 |
| antrasitt | 0296 28<br>1420490 | 1/10/100 | | 4010337296287 |
| aluminiumsfarget (lakkert) | 0296 26<br>1420488 | 1/10 | | 4010337296263 |
| svart matt (lakkert) | 0296 005<br>1421101 | 1/10 | | 4010337038061 |
| grå matt (lakkert) | 0296 015 | 1/10 | | 4010337080220 |
| rustfritt stål | 0296 600<br>1479208 | 1/10 | | 4010337021667 |

Illustrasjonene kan avvike fra originalen.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Med enerett



**Merknader**

- Dekkramme (enkel til 5-dobbelt) fra bryterprogrammene Gira Standard 55 og Gira E2 i forbindelse med tetningssettet også egnet for installasjon av vippebryter og vippetrykknapp vannbeskyttet IP44 (gjelder ikke for vippe dobbel).
- Avhengig av tilgjengelighet.

---

Illustrasjonene kan avvike fra originalen.